

**NEU!!! U140AS** - die industrietaugliche Antwort für kapazitive Displays

Verschleißarme und robuste Stiftspitze - Schluss mit durchgescheuerten Silikonspitzen!



**Touchstift-Set U140AS**

- ☑ Für **kapazitive-**, resistive- und Infrarot- Displays.
- ☑ **Alu-Stift** und Halter in robuster Ausführung.
- ☑ Viele **modulare Befestigungsvarianten** verfügbar.
- ☑ **Sicher** im geschlossenen Halter fixiert.
- ☑ Mit Silikonkordel oder optional Edelstahlseil, beidseitig **unverlierbar befestigt**.
- ☑ Einsatzbereit konfektioniert.


Bei Bestellungen ab 5 St. U140AS, bis zum 30.11.19, erhalten Sie einmalig 1 Touchstift-Set **GRATIS**



Die **TouchFLEX®** Serie **U140AS** zeichnet sich durch die von vielen Anwendern geforderte **robuste** und gleichzeitig **weiche** Stiftspitze aus. Das Problem der konstruktionsbedingten Abnutzung herkömmlicher **kapazitiver Stiftspitzen** mit Silikonmembranen, wurde mit unserer Neuentwicklung **innovativ gelöst**. Die neue kapazitive Stiftspitze vereint die starke kapazitive Wirkung mit der erforderlichen Langlebigkeit. Sie wurde entwickelt für die **unterschiedlichen Paneltechnologien** und ist somit **universell** einsetzbar. Die **TouchFLEX®** Serie **U140AS** ist selbstverständlich mit den bewährten und modularen Haltervarianten zur Befestigung ab Lager lieferbar. Als Sonderausführung steht auch eine Edelstahlseil-Kordel zur Verfügung, sowie individuelle Laserbeschriftung. Unter folgendem Link können Sie das **TouchFLEX®** - Set mit Ihrer gewünschten Haltervariante auswählen und bequem im **Webshop** bestellen: **TouchFLEX® U140AS**  
 Gerne senden wir Ihnen auch Produktmuster zu: [Link zur Musteranforderung](#) Bei Rückfragen können Sie uns unter folgender Rufnummer erreichen: +49(0)7123/9670-11

**TouchFLEX.de**  
 Touchstift mit Halter zur sicheren Befestigung am Bedienpanel - Die professionelle Lösung!

**Weitere AST - Produktbereiche:**



Interesse ? Gerne rufen wir Sie zurück: [Rückrufanforderung](#)

Geschützt durch DPMA-Eintragung



Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf [K.Rauscher@AST-Metzingen.de](mailto:K.Rauscher@AST-Metzingen.de) oder +49(0)7123/9670-31  
 Um Ihre Adresse in unserem Mailverteiler zu löschen oder zu ändern, [klicken Sie bitte hier](#)

[www.TouchFLEX-Shop.de](http://www.TouchFLEX-Shop.de)